

LSP 系列 定量泵



直接配管形
LSP1□1 系列



底座配管形
LSP1□2 系列




排出量可调节
通过调节螺钉调节移动铁心的行程来改变排出量。
排出量：
5~50 μL/次
50~100 μL/次
100~200 μL/次

排出量稳定性
(重复精度 **±1%**)※
利用缓冲垫支撑隔膜运动,通过抑制隔膜变形,实现稳定排出量和延长使用寿命。
※5~15 μL时为±2%。

切断功能
通过隔膜密封可防止出口端流体泄漏。无需在泵前后安装防泄漏的外部切断阀。
※流体压力为5kPa以下

采用自吸式
即使泵内处于干燥状态,也可以吸收流体。

流体接触部材质
主体 PEEK
隔膜 单向阀 可选择EPDM或FKM
使用流体
水、脱离子水、稀释液、清洗液




用途例

分析仪(医疗·生物行业)



喷墨印刷



半导体·太阳能电池

